


# ROLINE Industrie converter RS232 - Multimode Fiber, SC

<b>Art.nr.</b>	21.13.1141
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1141
<b>EAN (een stuk)</b>	7611990176649

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



- Converter van RS-232 signaal
- Automatische aanpassing en omsetting van de ontvangen RS-232 Bauds
- Geen bijzondere configuratie noodzakelijk
- Overspanningsbeveiliging op het RS232 signaal
- Optische Isolering
- DIN montage
- Gebruiksspanning: +7 bis +30VDC :(2,4W max.)
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok of via normale DC-adapter met een holle connector (6,3mm/2,0mm)
- Als voeding besteld u de 21.13.1226

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Medienconverter
Aantal Poorten Glas SC	1
Leiding	Multimode
Max. bereik fase 50 µm	2 km

---

Max. bereik fase 62,5 µm	2 km
-----------------------------	------

Regelbaar	nee
-----------	-----

Technische bijzonderheden	- 20 °C - +70 °C
------------------------------	------------------