

ROLINE Outdoor Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Litzendraht, LSOH, schwarz, 0,15 m

Artikelnummer	21.15.0748
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	
EAN (Einzelstück)	7630049632066

roline
Designed for Professionals



Cat.6A
Class EA

S/FTP

LSOH

Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Zur Nutzung (Kabelführung) im Außenbereich, z.B. zum Anschluss einer IP-Kamera

- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken, speziell für den Anschluss außerhalb gelegener Komponenten (z.B. IP-Kameras)
- UV-beständig
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litzendraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Achtung: Nicht für Erdverlegung geeignet. RJ-45 Anschlüsse müssen vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	schwarz
Länge	0.15 m
Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Rasthebelschutz	ja
Knickschutztülle	angespritzt
Kabel LSOH	ja
Material Aussenmantel Kabel	PE
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Betriebstemperatur min.	-10 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	75 °C