

## Lacont

### Gefahrstoffschrank

storeLAB SiS-FAS Typ 90/900-360

Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 900 x 900 mm, Doppel-Flügeltür, Stellebene Bodenwanne mit Gitterrost, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb

storeLAB



Artikelnummer: 144710

### Lacont Fassschrank Typ 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/900-360

#### Gefahrstoffschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für aggressive, brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 900 x 900 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1290 x 797 x 735 mm
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
- Doppel-Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- Tür schließt im Brandfall selbstständig
- mit Erdungsklemme
- Stellebene Bodenwanne mit Gitterrost
- Auffangvolumen Bodenwanne 220 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 80 auf dem Schrankdach





- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1007 Narzissengelb
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510


## Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Material	Stahl
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Material Innenkorpus	HPL-Platten
Lagerort	im Arbeitsraum	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Gefahrstoffeignung	aggressive, brennbare Stoffe	Farbe Innenkorpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1935 mm	Farbe Front	narzissengelb // RAL1007
Innenhöhe	1290 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	900 mm	Oberfläche Innenkorpus	beschichtet
Innenbreite	797 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	900 mm	abschließbar	ja
Innentiefe	735 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Bodenwanne m. Gitterrost, flach aufliegend	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	Bodenwanne mit Gitterrost	Tür Funktion	schließt im Brandfall selbstständig
Bodenwanne	ja	Unterbau	Sockel
Auffangvolumen Bodenwanne	220 l	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Zertifizierung TRBS	Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
Sicherheitsausstattung Schrank	Erdungsklemme	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510
Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 90	Gewicht	535 kg

## Zubehör

144722		Gitterrostboden für Gefahrstoffschrank, für Schrank Breite x Tiefe 900 x 900 mm
149136		Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

## Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	--

504444		<p>Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm</p>
508470		<p>Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm</p>
525732		<p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>
526779		<p>Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage</p>