

WSM Bügelparker

Höhe x Länge x Tiefe 415 x 3750 x 710 mm, 10 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt



Artikelnummer: 240255

Bügelparker

- Höhe x Länge x Tiefe 415 x 3750 x 710 mm
- 10 Einstellplätze (Nutzung beidseitig), für 55 mm breite Räder
- Bügel mit 350 mm Radabstand
- Rohrdurchmesser 18 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr (verschraubt) feuerverzinkt
- Ständer vorbereitet zur Reihenverbindung
- Boden
- Ausführung platzsparend durch abwechselnde Tief-/Hochstellung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Außeneinrichtung	Zweiradständer	Aufstellung/Montage	Boden
Zweiradständertyp	Bügelparker	Einstellwinkel	90 °
Höhe	415 mm	Werbefläche	nein
Länge	3750 mm	Material	Stahlrohr
Tiefe	710 mm	Material Verarbeitung	verschraubt
Reifenbreite	55 mm	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt
Durchmesser Rohr	18 mm	Farbe Ständer	silber
Einstellplätze Anzahl	10	Ausführung	platzsparend durch abwechselnde Tief-

		/Hochstellung
Nutzung	beidseitig	Anlieferung zerlegt
Radabstand	350 mm	Gewicht 70 kg
Ständer Funktion	vorbereitet zur Reihenverbindung	