

Rollcart Tischwagen

Traglast 1200 kg, 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Elastik-Bereifung

Artikelnummer: 402123



Rollcart Schwerer Tischwagen





Traglast 1200 kg

Tischwagen

- Traglast 1200 kg
- 2 Etage(n) mit Siebdruckplatte
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- mit Bordleisten aus Stahl
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 920 x 1750 x 800 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern

| | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Material | Stahl |
| Wagentyp | Etagenwagen | elektrisch leitend | nein |
| Traglast | 1200 kg | Schiebebügel | 1 Stück |
| Ladeflächenlänge | 1600 mm | Schiebebügelausrichtung | waagrecht |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Etagen Anzahl | 2 Stück | Bereifung | Elastik |
| Etagentyp | Siebdruckplatte | Material Gehäuse | Stahl |
| Oberfläche Plattform | rutschsicher | Durchmesser Rad | 200 mm |
| Plattform Ausführung | wasserfest | Radlager | Kugellager |
| Boardleiste | Stahl | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Höhe | 920 mm | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Länge | 1750 mm | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Breite | 800 mm | Gewicht | 98 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 157958 |  | Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm |
| 158397 |  | Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158408 | . | 4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158420 |  | Schreibtabelle, aus Holz, Hochformat für DIN A4 |
| 158421 |  | Schreibtabelle, aus Holz, Querformat für DIN A4 |