

RP5 Kabeleinziehband Ø 5,5 mm – ohne Meterzähler

Kabeleinziehwerkzeug - für Rohr-Ø 16–40 mm

Art.-Nr.: 10013 | 10014



Stabspitze:
RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Rückschub-Sicherung
Aktiv

3-fach verdilltes Spezialkunststoffband
Ø 5,5 mm

Stabende:
RG7 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich Ø 7 mm, mit Strang verpresst

Achtung!
Stromleitend

Sehr enger Biegeradius

R = 15 mm

Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

50 % weniger Reibungswiderstand
Auflage nur punktuell

Gesamtbruchlast 270 kg
Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Gesamtbruchlast inkl. RG7 - RUNPOGLEITER
Ø 5,5 mm	16 – 40 mm	15 mm	270 kg

DATEN		
ART.-NR.	10013	10014
LÄNGE m	20 m	30 m
GEWICHT KG	1,31 kg	1,62 kg
EAN-CODE	9120045472806	9120045472813
ABMESSUNG BOX	L 380 X B 310 X H 50 mm	
GESAMTBRUCHLAST	270 kg (auf das gesamte Band!)	
STAB Ø	Ø 5,5 mm	
MATERIAL	dreifach verdillter Spezialpolyester	
BIEGERADIUS	15 m	
ROHR Ø	optimal von 16 mm - 40 mm	

BESCHREIBUNG

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug ohne Meterzähler. Das dreifach verdillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen Aufbewahrungsbox inkl. Rückschub-Sicherung verstaut. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Das Kabeleinziehsystem ist nahezu bruchfrei. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der Box verstaut werden.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohre von Ø 16 mm - 40 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm Kabeleinziehwerkzeug

VORTEILE

- 270 kg Gesamtbruchlast
- 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm
- Rückschub-Sicherung
- 3-fach verdilltes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- 50 % weniger Reibungswiderstand
- Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

INFORMATION

Kompatibles Zubehör:

RP5 Ersatzband
20 m – Art.Nr.: 20240
30 m – Art.Nr.: 20241

Kabelziehschleufe mit Haken
(Schnellverschluss) – **4er Set**
Art.Nr.: 10159