



NUMINOS® CL PHASE L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz
3000K 24°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® CL PHASE L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2430 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004326
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	34
Anzahl Leuchten an LS C16A	58
Höhe Einschaltstrom	6 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Lumen	2430 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791822	
--------	---

Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.95 kg
Bruttogewicht	1.26 kg
BIG WHITE Seite	105