

Artikelnummer: 129736

Kurzbeschreibung: Kunststoffrollplatte, 2 Seitengittern, 1 Rückwand, 2 halbe Vorderwände, enzianblau RAL5010

Langbeschreibung: Kunststoffrollplatte, 2 Seitengittern, 1 Rückwand, 2 halbe Vorderwände: Robuste Kunststoffrollplatte mit 2 Verstärkungseisen. Mit Rollen (ø 108 mm) aus Polypropylen, 2 Lenkrollen/2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr (ø 22 mm) Traglast: 500 kg 2 Seitengitter, Nutzhöhe 1640 mm, 4-seitig (bis zu 5 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 senkrechte Flacheisen (12 x 3 mm), 5 waagerechte Flacheisen (12 x 3 mm) 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 2 halbe Vorderwände, schwenkbar und halb klappbar Oberfläche galvanisch blau verzinkt Gewicht: 37,9 kg Maße: B 724 x T 815 x H 1850/1640 mm



EAN/GTIN: 4260474941186