

Montagewerkzeuge • für Expander Dichtstopfen, Ausführung Zuganker

22880.0510



Produktbeschreibung

Montagewerkzeuge zur einfachen und sicheren Montage der Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / verlängertem Zuganker.

Technische Angaben zu den pneumatischen Montagewerkzeugen:

- Betriebsdruck min. 5 bar / max. 7 bar
- Luftverbrauch bei 5,6 bar = 3,5 l
- Arbeitsgeräusch <75 db(A)
- Taktzeit 2 s

Achtung: Bei Erstausrüstung sind bei den Montagewerkzeugen der Stößel, die Klemmbacken und das Klemmbackengehäuse im Lieferumfang enthalten. Die Erstausrüstung umfasst aber keine Mundstücke. Diese müssen separat bestellt werden.

Werkstoff

- auf Anfrage

Maßzeichnung




Bild 1









Bild 2

Bestellinformationen

Zugkraft [kN]	Hub ~ [mm]	Abmessungen						[g]	RoHS	REACH	Art.-Nr.
		d ₁ ~	d ₂ ~	l ₁ ~	l ₂ ~	l ₃ ~	h ₁ ~				
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 030) für Größen (d₁) 4 bis 6 – Bild 1											
19 [bei 7 bar]	25	23	26	353	133	73,5	356	2500	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0510

Zubehör

	Beschreibung	Abmessungen Nenngröße d ₁ [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Art.-Nr.
ExTool 030 (22880.0510)						
Mundstück						
	Mundstück – Bild 2	4	6,3	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0532
	Mundstück – Bild 2	5	7,1	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0533
	Mundstück – Bild 2	6	7,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0534
Stößel						
	Stößel – Bild 2	–	13,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0560
Klemmbacken						
	Klemmbacken – Bild 2	–	10,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0561
Klembackengehäuse						
	Klembackengehäuse – Bild 2	–	39,0	RoHS-konform	enthält keine SVHC-Stoffe	22880.0562