

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5871SE0



Einbau Kühl- / Gefrierkombination mit Low Frost Technologie und optimaler Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.

- ✓ Fresh Safe – Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse.
- ✓ Sicherheitsglas: unsere Ablagen aus Sicherheitsglas kühlen flexibel und sorgenfrei große Mengen an Köstlichkeiten.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 216 kWh/a
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 70 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 200 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Breite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 50.9 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: nicht zutreffend

GS6B0BZ0 Einlegeschale für Gefriergutschale
 KS6B0RZ0 Flaschenablage
 KS9E0FZ0 FlexCooling Nachrüst-Paket
 KSGG0MZ0 Butterdose





N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5871SE0


- KI5871SE0
 - Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
 - easy Installation
 - Schlepptscharnier,
- Sonderzubehör**
- Leistung und Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: E
 - Energieverbrauch / Jahr: 216 kWh/a
 - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
 - Nutzinhalt gesamt: 270 l
 - Klimaklasse: SN-ST
- Design**
- LED Beleuchtung
- Komfort und Sicherheit**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
 - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Akustischer Türalarm
- Kühlteil**
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
 - 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
 - 4 Türabsteller
- Frischhaltesystem**
- FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- Gefrierteil**
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
 - Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
 - Lagerzeit bei Störung : 12 h
 - 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Maße**
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
 - Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Technische Informationen**
- Türanschlag rechts, wechselbar
 - Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
 - 220 - 240 V
 - Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Zubehör**
- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale
- Länderspezifische Optionen**
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Umwelt und Sicherheit**
- Montage**

N 30, EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATION MIT
GEFRIERFACH UNTEN, 177.2 X 54.1 CM,
SCHLEPPSCHARNIER
KI5871SE0


Maße in mm



Luftaustritt
min. 200 cm^2



Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm