

AXOR Starck

Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff

Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **10616340**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 29 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Anschlussart: Grundkörper
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 9710/IB


Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Starck
Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff
Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **10616340**



Durchflussdiagramm




AXOR Starck
Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff
 Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **10616340**



Explosionszeichnung

Baujahr: >05/17



AXOR Starck
Einhebel-Brausemischer Unterputz mit Pingriff
 Oberfläche: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **10616340**



Ersatzteilliste

Baujahr: >05/17

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	10490340	64	1
2	Griffstopfen	96338000	1	1
3	Rosette Ø 170 mm	95803340	65	1
4	O-Ring 48x3	95508000	1	1
5	Kappe (Rotating Protector)	96395340	59	1
6	Trägerrosette	96447000	10	1
7	Trägerschraubenset	96454000	3	1
8	Kartusche kpl.	92730000	11	1
9	Mutter	96461000	8	1
10	Hülse	95980340	62	1
11	Sicherungsschraube	95140000	2	1
12	Dichtung	95008000	3	1
13	Schraubenset	96525000	3	1
14	O-Ring 16x2	98133000	1	1
15	Schalldämpfer	94073000	7	1
16	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
17	Trägerschraubenset	97747000	1	1
18	Verlängerung 22 mm (Ø 170 mm)	13596000	98	1
19	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14960340	98	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	18	1