

roule-fûts

force 300 kg, Ø plateau 615 mm,
capacité fût en acier 1 x 200 litres ou
fût en plastique 1 x 220 litres,
plateforme profilé, 2 roulettes
pivotantes et 2 roulettes fixes



Numéro d'article: 235757



roule-fûts

- force 300 kg
- Ø plateau 615 mm
- capacité fût en acier 1 x 200 litres ou fût en plastique 1 x 220 litres
- volume de rétention 5 l
- plateforme profilé
- aucun équipement
- structure en polyéthylène
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage polyamide



Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	non
type de rouleur	roule-fûts	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	300 kg	pneumatique	polyamide

diamètre de plateau	615 mm	Ø de roue	80 mm
capacité	fût en acier 1 x 200 litres ou fût en plastique 1 x 220 litres	hauteur	225 mm
surface de plateforme	profilé	longueur	800 mm
volume de rétention	5 l	largeur	720 mm
équipement servante d'atelier	aucun équipement	Poids	12,5 kg
matériau	polyéthylène		