


ADB établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 850 x 1300 x 600 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 300 kg, exécution du châssis 4 roulettes, équipement : 3 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 fixes



Numéro d'article: 272393



établi roulant





- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1300 x 600 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- plateau épaisseur x largeur x profondeur 27 x 1200 x 600 mm
- force 300 kg
- exécution du châssis 4 roulettes
- équipement : 3 tiroirs, 1 tablette
- hauteur des tiroirs 2x90 mm/1x180 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 433 x 538 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs sur glissières télescopiques à billes, extension 100 %






- avec poignée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en tube d'acier carré (30 x 30 mm), soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm

Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	glissières télescopiques à billes
type de table	établi	verrouillable	oui
Exécution du bâti	4 roulettes	poignée	poignée
hauteur	850 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
largeur	1300 mm	surface de plaque	huilé
profondeur	600 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	27 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
largeur de plaque	1200 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
profondeur de plaque	600 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
charge	300 kg	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
hauteur réglable	non	matériau de finition	soudé
conducteur d'électricité	non	système de fermeture	serrure à cylindre
équipement établi	3 tiroirs, 1 tablette	tablettes	1 pièce
nombre de tiroirs	3 pièce	roulant	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x90 mm/1x180 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes
largeur utile du tiroir	433 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
profondeur utile du tiroir	538 mm	Ø de roue	125 mm
capacité de charge de tiroir	35 kg	Poids	90 kg
extension tiroir	100 %		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
235352		couteau universel, hauteur de lame 18 mm, en argent, avec avancée à arrêt automatique

235919		balance de table, plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 252 x 200 mm, plage de pesage entre 8 et 15 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
236343		film à bulles, livraison sous forme de rouleau, perforée tous les 500 mm, roulettes longueur x largeur 50 m x 500 mm, en LDPE, 2 couches, en transparent
369099		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène bleu, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, couvercle en polyéthylène coloris bleu, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
552845		panneau de signalisation de premiers secours, premiers secours, étiquette, en film plastique, surface à longue postluminescence, hauteur x largeur 150 x 150 mm
565665		Stylos à pointe en fibre pour plaquette de contrôle, Trait fin, en noir