

Feuille de données du produit



Article N°: 12402 Chariot à plateaux

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateaux en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut : 500 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1200
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur plateaux (mm)	283, 925
Longueur totale (mm)	1210
Largeur totale (mm)	700
Hauteur totale (mm)	925
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	200 x 50
Poids (kg)	67
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976124025