

/// DATENBLATT: IG707006


ABS GEHÄUSE-DECKEL GRAU MIT SCHANIER, 240x191x107mm, RAL7035



/// SCHRACK-INFO

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

/// ABMESSUNGEN



/// TECHNISCHE DATEN

MATERIALIEN

Material:	ABS
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid
Deckelschraubenfarbe:	Grau
Dichtungsmaterial:	PUR

TEMPERATURBEREICH

Minimum Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40
Maximum Temperatur °C (Dauergebrauch):	60

AUSWERTUNG

Schutzart (EN 60529):	IP 65
Schlagfestigkeit (EN 62262):	IK 07
Elektrische Isolierung:	Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):	Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5):	UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:	650

ZERTIFIKATE

	Fimko, Gost R
--	---------------

BEZEICHNUNG	BEST. NR.
--------------------	------------------

ABS Gehäuse-Deckel grau m. Schanier, 240x191x107mm, RAL7035

IG707006