


**Transportmiddelen**

# Product data sheet

Art nr.: 3101 Platformwagen van staal



Platform van geperst staalplaat, gepoedercoat blauw RAL 5007, met opgeplakte antislip laag en stootbescherming rondom. Duwbeugel klapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief streeploos rubber, zwenkwielen met rem, conform Europese Norm EN 1757-3. Ongemonteerde aanlevering.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	910
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	170
<b>Totale lengte (mm)</b>	920
<b>Totale breedte (mm)</b>	630
<b>Totale hoogte (mm)</b>	890
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	18,3
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976031019