

## NSG uClean LD-1445 PZ

Best.-Nr. 016283



### Ausstattung


#### Geräuschedämmter Reinigungs-sauger mit professioneller Ausstattung

Zum Nass-/Trocken Profireinigen von

- Großflächen
- Industrie
- Maschinen
- 45 l Spezial-Kunststoff-Behälter
- Drehzahlsteller 2-stufig
- Blasfunktion
- Sanftanlauf
- Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung
- Wasserstandserkennung
- Räder und Rollen gummiert
- Zubehördepot
- Fahrbügel
- 12 Meter, PVC Netzanschlusskabel
- Cellulose – Faltenfilterpatrone FP 7200 (7200 cm<sup>2</sup> Filteroberfläche), Zusatzfilter FSS 1200
- Vliesfilterbeutel FBV 45-55

### Technische Daten

<b>Leistungsaufnahme max.</b>	1400 Watt
<b>Volumenstrom max.</b>	69 l/s*
<b>Unterdruck max.</b>	259 mbar*
<b>Lautstärke:</b>	68,5 db(A)
<b>Behältervolumen max.</b>	45 l Brutto; 40 l Staub; 33 l Wasser;
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	47 cm x 48 cm x 79 cm
<b>Gewicht</b>	12,6 kg
<b>Netzleitungslänge</b>	12 m (PVC)
<b>Aktionsradius</b>	15,2 – 16,2 m



### Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör-Set PZ bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m)
- 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber
- 2 x Saugrohr, Edelstahl (je 50 cm)
- 1 x Fugendüse (37 cm lang)
- 1 x Saugpinsel
- 1 x Profi-Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleisten

