

## Productinformatie

# 03 01 200

## Kombitang

DIN ISO 5746



- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	03 01 200
EAN	4003773013259
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	276 g
Afmetingen	200 x 43 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,8 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm <sup>2</sup>

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen