

BS-ROLLEN

dubbel ESD-zwenkwiel

draagvermogen 80 kg, met rubberbanden, diameter x breedte 75 x 24 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm

Artikelnummer: 139525



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

dubbel ESD-zwenkwiel

- draagvermogen 80 kg
- met rubberbanden
- Antistatisch
- diameter x breedte 75 x 24 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| transporttechniek | rollen | bevestigingselement | ruggat |
| roltype | apparaatwiel | ruggat | 10,2 mm |
| bouwmodel | apparaatwiel | materiaal behuizing | staal |
| wiel uitvoering | Tweelingwiel | zwenklager | Kogelbaan, twee rijen |
| draagvermogen | 80 kg | draadvangkappen | nee |
| banden | rubber | totale hoogte | 99 mm |
| wiel-ø | 75 mm | wielbreedte | 24 mm |

| | | | |
|----------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| elektrisch geleidend | ja | uitlading | 33 mm |
| materiaal velg | kunststof | loopvlak eigenschap | Antistatisch |
| wiellager | kogellager | oppervlak behuizing | verzinkt, gechromeerd |