

## Krause

### vouwtrapje

#### PlusLine Treppy

bordes hoogte x breedte x diepte  
200 x 350 x 250 mm, 1 trede(n) met  
traanplaatprofiel (incl. bordes), in  
groen, van aluminium

Artikelnummer: 139787



## Krause Vouwtrapje PlusLine Treppy





vouwtrapje

- bordes hoogte x breedte x diepte 200 x 350 x 250 mm
- 1 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- in groen
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapte diepte 220 mm
- veilig in gebruik door inklapbeveiliging
- grote antislip voetsoppen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 1,8 kg
- conform DIN EN 14183
- TÜV getest
- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	vouwtrapje	ladder voor op de trap	nee
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
hoogte sokkel	200 mm	veiligheidsuitrusting ladder	inklapbeveiliging
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
treden aantal	1	opbergbak	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	kleur	groen
in-/uitklapbaar	ja	onderbouw	grote antislip voetdoppen
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	garantie	8 jaar
verrijdbaar	nee	norm	DIN EN 14183
breedte sokkel	350 mm	certificering	TÜV getest
diepte sokkel	250 mm	gewicht	1,8 kg
in-/uitklapdiepte	220 mm		

## Dit past ook bij ...

215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
222735		universele doek, grove structuur voor meubeloppervlakken, van microvezel in blauw, lengte x breedte 400 x 400 mm
223771		ordner, formaat DIN A4, rugbreedte 75 mm, met rugetiket, van karton/polypropyleen in zwart, met greepuitsparing