

## Rollcart chariot-armoire

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1080 x 700 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, avec 1 armoires, av. 4 tiroir(s), hauteur x longueur x largeur 920 x 1230 x 700 mm, avec bandage TPE



**Numéro d'article: 158108**

## Rollcart Chariot bloc-coffre

### Force 1000 kg

chariot-armoire

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1080 x 700 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois soudée
- avec 1 armoires
- av. 4 tiroir(s)
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1230 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- frein selon EN 1757-3

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	700 mm
type de chariot	chariot-armoire	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	1000 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1080 mm	Diamètre de roue	200 mm
largeur de plateau	700 mm	roulement	roulement à billes
équipement chariot	1 armoire, 4 tiroirs	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	matériau	acier/bois
surface de plateforme	antidérapant	conducteur d'électricité	non
exécution de plateforme	imperméable	disposition des roues	rectangulaire
armoire	1 pièce	surface	finition peinture époxy
nombre d'armoires	1 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
nombre de tiroirs	4 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
hauteur	920 mm		1 pièce
longueur	1230 mm	Poids	125 kg

## Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal