

## **VARIOfit dolly**

draagvermogen 400 kg, laadvlak  
lengte x breedte 500 x 500 mm,  
platform open, platform van stalen  
schoren, constructie van staal met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 4  
zwenkwielen. 2 zwenkwielen met  
rem en voetbescherming, met  
rubber-banden



**Artikelnummer: 202936**

**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Rolplateau**

**Draagvermogen 400 kg**

dolly

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 500 mm
- platform open
- platform van stalen schoren
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem en voetbescherming
- wiel Ø 125 mm
- met rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type roller	dolly	stuurstang	nee
draagvermogen	400 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	500 mm	banden	rubber
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	kogellager
platform	open	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem // voetbescherming
materiaal platform	stalen schoren	wiel-ø	125 mm
materiaal onderstel	staal	garantie	12 jaar
oppervlak	m. poedercoating	gewicht	10 kg

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat