

## Bauer verrijdbare opvangbak AW

voor 1 x 60 liter vat, opvangvolume 61 l, hoogte x breedte x diepte 1075 x 500 x 940 mm, met vatenbok en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal gelakt in RAL6011 resedagroen

Artikelnummer: 222468



## Bauer Verrijdbare opvangbak AW

### voor 1 x 60 liter vat op vatenbok

verrijdbare opvangbak





- voor 1 x 60 liter vat
- opvangvolume 61 l
- hoogte x breedte x diepte 1075 x 500 x 940 mm
- met vatenbok en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal gelakt in RAL6011 resedagroen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	opvangbak uitrusting	vatenbok, rooster
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	61 l	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	1 x 60 liter vat	constructies	duwbeugel
opslag	liggend	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
hoogte	1075 mm	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
breedte	500 mm	onderrijdbaar	nee
diepte	940 mm	stapelbaar	nee

materiaal	staal	verrijdbaar	ja
oppervlak	gelakt	kleur uitvoering	resedagroen // RAL6011
kleur	resedagroen // RAL6011	gewicht	46 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm