

Hansa lampe pour poste de travail à DEL Zirkon

DEL, ampoule pas interchangeable,
Avec variateur en continu, tête et
bras à réglage multiple, portée 800
mm, longueur 800 mm, 2 pièces,
installation avec pied de serrage,
largeur de serrage 105 mm, en
aluminium en noir

Numéro d'article: 240020



lampe pour poste de travail à DEL





- DEL, ampoule pas interchangeable
- Avec variateur en continu
- tête et bras à réglage multiple, portée 800 mm, longueur 800 mm, 2 pièces
- installation avec pied de serrage, largeur de serrage 105 mm
- en aluminium en noir

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	rendement lumineux	
type de lampe	lampe pour poste de travail à DEL	ampoule remplaçable	pas interchangeable
installation	pied de serrage	autonomie	50000 h
ouverture de serrage pied de ser	105 mm	index de rendu de couleur (IRC)	>80
longueur du bras	800 mm	fonction lampe avec variateur	Avec variateur en continu oui
division bras	2 pièces	fonction bras de lampe	tête et bras à réglage multiple
bras inclinable	oui	portée	800 mm
type d'ampoule	DEL		

couleur lumineuse	blanc neutre	hauteur	820 mm
température de peinture	5000 kelvins	matériau	aluminium
luminance	1950	longueur tête de lampe	420 mm
flux lumineux	650	largeur tête de lampe	70 mm
Classe d'efficacité énergétique	D	alimentation	
consommation d'énergie pondérée		longueur de câble	1,5 m
DEL	oui	couleur	noir
puissance ampoule	12 W	Poids	1,025 kg

Cela s'adapte aussi ...

218292		cadre rabattable, difficilement inflammable selon B1, hauteur x largeur x profondeur 327 x 240 x 12 mm, format DIN A4, cadre en aluminium anodisé en argent, épaisseur profilé 25 mm
219520		plante artificielle bambou, hauteur 1200 mm, plante en polyester, fût en bois, pot en plastique en noir
229958		tableau blanc, hauteur x largeur 600 x 900 mm, surface du plateau avec revêtement émail et antimicrobien aux ions d'argent - variante de la plus haute qualité, facile à nettoyer et antirayures, élimine les bactéries et stoppe la croissance d'autres germes, recommandé pour une utilisation intensive sur une longue période, surface : magnétique, inscriptible et effaçable à sec, plateau coloris blanc, équipement : bac, avec porte-marqueur, cadre en aluminium anodisé
236155		pot à plantes en forme de colonne, forme rond avec silhouette courbée, en polyéthylène en blanc de sécurité RAL9003, hauteur x diamètre 900 x 510 mm, contenance 35 l