

## Cascoo

### Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 100 kg, avec bandage TPE, diamètre 100 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 36 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

lot 2 pièce

Mindestbestellmenge = 2 lot

**Numéro d'article: 243187**



Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 100 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 36 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	trou de fixation	11 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier
charge	100 kg	frein	frein total
pneumatique	TPE	longueur de moyeu	36 mm
Ø de roue	100 mm	surface de boîtier	galvanisée et passivée

		bleue
matériau de jante	polypropylène	Poids 0,64 kg
roulement	Palier de pivotement	