

Scangrip projecteur manuel MULTIMATCH R

Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée, avec Poignée de transport et 2 aimants intégrés, angle de rayonnement 100°, avec batterie

Numéro d'article: 254579



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



projecteur manuel

- Convient pour secteurs automobiles
- idéal pour détecter et mettre en évidence les défauts de peinture
- hauteur x largeur x profondeur 155 x 165 x 64 mm
- Ampoule : DEL COB à valeur CRI extrêmement élevée
- avec Poignée de transport et 2 aimants intégrés
- durée d'éclairage 3,5 h
- angle de rayonnement 100°
- variable à 5 niveaux
- Pivotante à 180°
- durée de charge 3,5 h
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP67 : infiltration de poussière, immersion périodique
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Durée de charge	3,5 h
type de lampe	projecteur manuel	équipement lampe	Poignée de transport, aimants
convient pour (secteurs)	secteurs automobiles	exécution tête de lampe	Pivotante à 180°
convient pour (application)	Détection des défauts de peinture	fonction lampe	variable à 5 niveaux
type d'ampoule	DEL COB	hauteur	155 mm
Durée d'éclairage	3,5 h	largeur	165 mm
flux lumineux	120-1200	profondeur	64 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	100 °	indice de protection IP	67 : infiltration de poussière, immersion périodique
alimentation	batterie	garantie	3 années
type de batterie	lithium-ions	Poids	0,9 kg
capacité de batterie	5,4 Ah		