

tafelwagen

Konga Design

draagvermogen 150 kg, 2 niveaus met rubberen mat, laadvlak lengte x breedte 690 x 435 mm, etage(s) van staal met rubber laag in zwart, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in groen, met TPE-banden



Artikelnummer: 272183





tafelwagen

- draagvermogen 150 kg
- 2 niveaus met rubberen mat
- laadvlak lengte x breedte 690 x 435 mm
- hoogte x lengte x breedte 980 x 866 x 455 mm
- etage(s) van staal met rubber laag in zwart
- etage(s) met rand aan de lange zijden
- met 2 legborden
- duwbeugel hoog
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in groen
- constructie van staal
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd - eenvoudig zelf te monteren
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	etagewagen	constructies	geen
draagvermogen	150 kg	schuifbeugel	2 stuks
lengte laadvlak	690 mm	uitrichting duwbeugel	hoog
breedte laadvlak	435 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	2 stuks	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
etagetype	rubberen mat	banden	TPE
materiaal etage(s)	staal	wiel-ø	100 mm
oppervlak etage(s)	met rubber laag	wiellager	kogellager
kleur etage	zwart	wieluitrusting	2 wielen met rem
draagvermogen etage	75 kg	wielstand	rechthoekig
etage(s) uitrusting	rand aan lange zijde	oppervlak	m. poedercoating
randhoogte	31-105 mm	kleur	groen
etage-inrichting	recht	norm	EN 1757-3 (rem)
wagen uitrusting	legborden	levering	gedemonteerd
hoogte	980 mm	garantie	5 jaar
lengte	866 mm	gewicht	18,5 kg
breedte	455 mm		

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm