

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 343131

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 70 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- schroefgatafstand 76x56/84x64 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met rollager
- velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

## Technische details

|                   |           |                         |             |       |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------|
| transporttechniek | rollen    | totale hoogte           | 128 mm      |       |
|                   | roltype   | transportapparaatwielen | naaflengte  | 40 mm |
|                   | bouwmodel | bokwiel                 | naafboorgat | 12 mm |

|                         |                       |                     |                |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| draagvermogen           | 70 kg                 | wielbreedte         | 30 mm          |
| banden                  | massief rubber        | loopvlak eigenschap | niet-strepend  |
| wiel-ø                  | 100 mm                | lengte plaat        | 104 mm         |
| materiaal velg          | plaatstaal            | breedte plaat       | 80 mm          |
| wiellager               | rollager              | afstand schroefgat  | 76x56/84x64 mm |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen | schroefgat-ø        | 9 mm           |
| bevestigingselement     | plaat                 | oppervlak velg      | verzinkt       |
| elektrisch geleidend    | nee                   | oppervlak behuizing | verzinkt       |
| materiaal behuizing     | staal                 | gewicht             | 0,66 kg        |
| draadvangkappen         | ja                    |                     |                |

## Gerelateerde Producten

343426



wiel, draagvermogen 70 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met rollager, velg van plaatstaal, met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken