

RAPIDLIFT materiaalstandaard



draagvermogen 150 kg, platform van staal, met steunrand, platform recht, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, hoogte 720 - 970 mm, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 402199



RAPIDLIFT Materiaalstandaard

voor de gemakkelijke levering van materiaal

materiaalstandaard

- draagvermogen 150 kg
- platform van staal, met steunrand
- platform recht
- staalconstructie, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw
- hoogte 720 - 970 mm
- hoogteverstelling door veergrendel per 25 mm
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 75 mm
- met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	materiaalstandaard	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
draagvermogen	150 kg	banden	massief rubber
lengte platform	605 mm	wiel-ø	75 mm

breedte platform	405 mm	elektrisch geleidend	nee
etages aantal	1 stuks	materiaal	staal
etage-inrichting	recht	materiaal verwerking	gelast
hoogte	720-970 mm	euronorm	nee
lengte	605 mm	constructies	geen
breedte	405 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogteverstelling door	veergrendel	in-/uitklapbaar	nee
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	wielstand	rechthoekig
etagetype	staalplaat	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	staal	kleur	verkeersblauw // RAL5017
platform uitrusting	steunrand	gewicht	28 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm