

Lacont armoire haute sécurité storeLAB SiS Typ 30/600

Convient pour substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables, chambre ardente testée de type 30, hauteur x largeur x profondeur 1960 x 595 x 595 mm, porte à battants, butée de porte à droite, 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

storeLAB



Numéro d'article: 408038



Lacont Armoire haute sécurité storeLAB SiS Typ 30/600

armoire haute sécurité

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables
- chambre ardente testée de type 30
- hauteur x largeur x profondeur 1960 x 595 x 595 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1600 x 475 x 515 mm
- structure en acier
- porte à battants, butée de porte à droite
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre
- avec dispositif de blocage de porte





- butée de porte à droite
- fermeture automatique des portes et des conduites d'évacuation d'air grâce à un mécanisme thermique
- 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée
- Réglable au pas de 32 mm
- volume de rétention du bac de rétention 22 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle de manutention et vis de mise à niveau
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
- répond aux exigences TRGS 510



Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| type de stockage de produits dan | armoire | coupe-feu | chambre ardente testée de type 30 |
| type de meuble | armoire | raccordement de ventilation armo | tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire |
| type d'armoire | armoire haute sécurité | matériau | acier |
| lieu de stockage | à l'abri | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau, caustiques, toxiques et inflammables | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 1960 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| hauteur intérieure | 1600 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| largeur | 595 mm | verrouillable | oui |
| largeur intérieure | 475 mm | système de fermeture | serrure à cylindre |
| profondeur | 595 mm | type de porte | porte à battants |
| profondeur intérieure | 515 mm | Butée de porte | à droite |
| équipement armoire | tablettes, tablette de rétention | équipement porte | dispositif de blocage de porte |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | soubassement | socle de manutention et vis de mise à niveau |
| type tablette/niveau | tablette en acier | certification ASR | marquage selon ASR A1.3 |
| type tablette/niveau (dernier ni | tablette de rétention avec plaque amovible en tôle perforée | certification normes DIN/EN | construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102 |
| tablette réglable au pas | 32 mm | certification TRbF | exploitation conf. à TRbF 20-L |
| tablette de rétention | oui | certification TRBS | raccordement à la terre selon TRBS 2153 (éviter les sources d'inflammation) |
| volume de rétention de la tablet | 22 l | certification TRSG | répond aux exigences TRGS 510 |
| construction (autorisation) | tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR | Poids | 147 kg |
| équipement de sécurité armoire | fermeture automatique des portes et des conduites d'évacuation d'air grâce à un mécanisme thermique | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 149135 |  | embout d'adaptation pour système de circulation d'air pour armoire pour produits dangereux |
| 408040 |  | tablette en acier pour armoire pour produits dangereux, pour armoire largeur x profondeur 595 x 595 mm, en acier |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 200803 |  | Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 504444 |  | sacochette d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm |
| 509033 |  | boîte pour couverture antifeu avec couverture, pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, boîtier en acier, plafond en tissu de verre |
| 525732 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |
| 525753 |  | symbole de danger, Symbole/texte : facilement inflammable, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |
| 526779 |  | douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural |