

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 60 kg, met TPE-
banden, diameter x breedte 75 x 25
mm, naaf met glijlager, velg van
kunststof, bevestiging met ruggat, Ø
10,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526430



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 60 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 75 x 25 mm
- naaf lengte x Ø 28 x 6 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 10,2 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details




transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	kogellager
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	60 kg	totale hoogte	103 mm
banden	TPE	naaflengte	28 mm
wiel-Ø	75 mm	naafboorgat	6 mm

materiaal velg	kunststof	wielbreedte	25 mm
wiellager	glijlager	uitlading	38 mm
bevestigingselement	ruggat	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
ruggat	10,2 mm		

Gerelateerde Producten

526432		wiel, draagvermogen 60 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 75 x 25 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken