

META diepe aflegplank voor palletstelling

diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 767615



META Dieptesteun voor veilige opslag van pallets

diepe aflegplank voor palletstelling

- diepte 1100 mm
- voor een vaklast van 1100 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Technische details

meubeltype	stelling	vaklast	1100 kg
stellingtype	accessoires	materiaal	staal
stellingaccessoires	legbord	oppervlak legbord	m. poedercoating
onderdeel	diepe aflegplank	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
voor stellingtype	palletstelling	kleur uitvoering	roodoranje // RAL2001
legbord-/niveautype	diepe aflegplank	gewicht	3 kg
diepte	1100 mm		

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem