

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

StarTech ID: SV1631DUSBK



Le kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles SV1631DUSBK offre un commutateur KVM complet, prêt à l'emploi, qui comprend tous les câbles et accessoire requis pour connecter 16 serveurs ou PC pour une configuration pratique et simple. Le commutateur KVM USB est un outil de gestion d'ordinateurs fiable qui vous permet de commander jusqu'à 16 ordinateurs connectés par USB à partir d'un seul ensemble clavier/souris/écran, fournissant un contrôle maximal par le biais des raccourcis clavier et des boutons-poussoirs en façade, avec un affichage à l'écran plus pratique pour une configurabilité accrue. Ajout adapté aux applications des salles de serveurs, ce commutateur 16 ports peut être monté sur un rack 1U et peut être installé en cascade avec plusieurs commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 136 ordinateurs à partir d'un seul commutateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Gérez efficacement vos batteries de serveurs à partir d'une seule console
- Utile dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle où les tests sont effectués sur plusieurs systèmes d'exploitation
- Solution idéale pour les tests de PC/le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, évitant les coûts engendrés par l'achat de périphériques supplémentaires
- Contrôle central de plusieurs systèmes dans un centre de données
- Gestion des systèmes dans les colocalisations/FAI
- Commande et gestion par ordinateur des chaînes de fabrication

Features

- Le paquet comprend 16 câbles KVM USB 1,8 m
- Kit clavier et souris USB pris en charge via 1 connexion USB
- Châssis 1U métallique robuste, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires serveurs
- L'option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
- La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
- La configuration en cascade permet d'augmenter la capacité du système
- Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
- Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
- Configuration du système par installation plug-and-play

Technical Specifications

Warranty	3 Years
Prise en charge audio	Non
Nombre de ports KVM	16
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran double	Non
Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Oui
Interface(s) console	1 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Interface(s) console	2 - USB A (4 pin) Femelle
Connecteurs hôte	16 - VGA (15 pin; High Density D-Sub) Femelle
Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Ordinateurs mode cascade max.	136
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur du produit	440 mm [17.3 in]
Hauteur du produit	45 mm [1.8 in]
Profondeur du produit	190 mm [7.5 in]
Poids du produit	2390 g [84.4 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
Indicateurs lumineux	16 - Rouge - PC sélectionné
Indicateurs lumineux	16 - Vert - PC en ligne
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Tension de sortie	9 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Température de fonctionnement	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 0~80 %
Poids brut	6.7 kg [14.9 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB 16 ports
Inclus dans le paquet	2 - Supports de fixation

Inclus dans le paquet	16 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
Inclus dans le paquet	1 - Sachet de vis
Inclus dans le paquet	1 - Paquet de pieds en caoutchouc
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'utilisation

Certifications, Reports and Compatibility

