

Adaptateur Bluetooth 2.1 Mini USB - Adaptateur réseau sans fil EDR de catégorie 1

StarTech ID: USBBT1EDR2



L'adaptateur Bluetooth USB vers catégorie 1 avec EDR USBBT1EDR2 est un adaptateur minuscule qui ajoute des capacités Bluetooth à l'ordinateur par port USB. Il permet de connecter des appareils sans fil à une distance maximale de 100 m, avec une consommation d'énergie minimale. L'adaptateur Bluetooth-USB prend en charge les spécifications Bluetooth v2.1 ainsi que la technologie Enhanced Data Rate (EDR) pour les vitesses de transfert supérieures à 3 Mb/s. Le format compact de l'adaptateur le rend portable et non encombrant lorsqu'il est branché à un ordinateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

- Permet de brancher des périphériques Bluetooth, comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une souris) plutôt que des appareils classiques avec fil
- Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire
- Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

Features

- Compatible Bluetooth v2.1 + EDR
- Appareil de catégorie 1 avec portée effective de 100 m
- Format ultra-compact
- Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- Indicateur à DEL d'alimentation/de mise en veille

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Interface	USB 1.1
Configuration d'antenne	Chip Antenna
Normes de l'industrie	Bluetooth v2.1 + EDR
ID du chipset	CSR - BC0401PC08
Types de connecteur	Classe Bluetooth 2.0
Types de connecteur	1 - USB A (4 pin) Mâle
Vitesse max. de transfert de données	3 Mb/s
Plage de fréquences	100m (328ft)
Fréquence	2.4 GHz ISM
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
Compatibilité système d'exploitation	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	22 mm [0.9 in]
Largeur du produit	15 mm [0.6 in]
Hauteur du produit	7 mm [0.3 in]
Poids du produit	1 g [0 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/veille
Consommation électrique	1W
Température de fonctionnement	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 75 %
Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Quantité par paquet	1
Poids brut	76 g [2.7 oz]
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers Bluetooth
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

