



Ampoule LED MR16 DIM, culot: GU5.3

Remplacement facile des ampoules standards - consommation d'énergie très basse !


- **classe d'efficacité énergétique:** G
- **durée de vie:** jusqu'à 25.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** oui • **tension:** 220-240 V
- **angle d'éclairage:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- puissance thermique faible comparée au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - comme plafonnier pour éclairer les couloirs, portes, escaliers etc.


- expositions, centre commerciaux
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- musées
- industrie hôtelière
- boutiques



Visuel de référence: Ampoule LED MR16 DIM



Label d'efficacité énergétique 63002151



Label d'efficacité énergétique 63002151

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
5,0 watts	35 watts	345 lm 345 lm	90 Ra 90 Ra	2.700 K (blanc chaud) 3.000 K (blanc chaud)	5,0 kWh / 1.000h 5,0 kWh / 1.000h	G G	50 mm 50 mm	44 mm 44 mm	059698 059711	63002151 63002133