

Mobile Tankanlage, doppelwandig aus Stahl für Diesel


- UN-Zulassung für den Transport von Dieselkraftstoff nach ADR / RID
- ADR-Führerschein und besondere Fahrzeug-Kennzeichnung nicht erforderlich
- doppelwandiger Behälter aus Stahl, feuerverzinkt für den „rauen“ Einsatz an wechselnden Aufstellorten, z. B. Baustellen
- Leckagekontrolle mittels Peilstab und Schauglas möglich

Ausrüstung im Oberboden:

- Elektropumpe, 6 m Zapfschlauch 3/4" und Zapfpistole mit automatischem Stopp, Förderleistung: ca. 40 l/min
- Mannloch NW 400 mit Schraubdeckel
- Füllstutzen 2" mit TW-Kupplung VK 50 / MB 50
- Stutzen 3/4", Saugrohr und Filter
- Stutzen 1" mit Grenzwertgeber
- Stutzen 1 1/2" mit Füllstandsanzeige
- Stutzen 1 1/4" mit Be- und Entlüftungseinrichtung
- Durchflusszähler



Besonders für wechselnde Einsatzorte geeignet.



Alle Armaturen sind durch ein Blechgehäuse mit aufklappbarem, abschließbarem Deckel geschützt.



**Bindemittel für
Notfälle**

ab Seite
372

	Mobile Tankanlage, doppelwandig aus Stahl für Diesel		
Volumen [L]	445	850	1000
Maße außen L x B x H [mm]	1230 x 1030 x 960	1230 x 1030 x 1400	1230 x 1030 x 1520
UN-Zulassung	D/BAM 0465/31A	D/BAM 0465/31A	D/BAM 0465/31A
Bestellnummer Nennspannung [V]: 12.00	117-969-10	117-972-10	122-852-10
Bestellnummer Nennspannung [V]: 24.00	117-970-10	117-973-10	122-853-10
Bestellnummer Nennspannung [V]: 230.00	117-971-10	117-974-10	122-854-10