

Rollbehälter aus Stahl im Euro-Maß

Strapazierfähige Behälter als ideale logistische Transportlösungen für Ihren Betrieb

- Stabile Rundrohrkonstruktion mit Fahrradrahmen aus Rechteckrohr, Drahtgitter-Maschung 50 x 50 mm, galvanisch blau verzinkt
- 4 Lenkrollen aus spurlosem Elastik grau, 2 x mit Feststeller
- Wahlweise auch als große Version (1350 x 950 mm) zum Einstellen von Europaletten

Optional als Antidiebstahl-Behälter, allseitig geschlossen mit Dach:

- zum optimalen Schutz vor unbefugtem Zugriff

NEU

i Zwischenböden s. Zubehör



Maße außen B x T [mm]	2-seitig offen		1-seitig offen		geschlossen		geschlossen, mit Dach
	1200 x 800	1200 x 800	1200 x 800	1350 x 950	1200 x 800	1350 x 950	1350 x 950
Ausstattung	-		-		2 Türen, Vorrichtung für Vorhängeschloß		
Höhe [mm]	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
Traglast gesamt [kg]	600	600	800	600	800	800	800
Ø Rolle [mm]	125	125	125	125	125	125	125
Bestellnummer	266-078-J0	266-079-J0	266-088-J0	266-081-J0	266-089-J0	266-090-J0	266-091-J0
Bestellnummer Drahtzwischenboden, variabel einhängbar	266-083-J0	266-083-J0	266-091-J0	266-083-J0	266-091-J0		266-091-J0
Bestellnummer Drahtzwischenboden, 20 mm Aufkantung, schräg einhängbar	266-085-J0	266-085-J0	-	266-085-J0	-	-	-

Nestbare Rollbehälter

Einfach und schnell nestbare Behälter - ideal für den Leertransport und die platzsparende Lagerung

- Robuste Stahl-Rundrohrkonstruktion, galvanisch blau verzinkt
- Per Federtechnik klappbarer Boden, wahlweise aus Stahl oder Kunststoff
- Rollen-Ø 108 mm: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, aus Polyamid
- Rollen-Ø 125 mm: 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, aus Polyamid / Elastik

Optional als Antidiebstahl-Behälter, allseitig geschlossen mit Dach:

- Tür abschließbar (Vorhängeschloß ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- Drahtgitter-Maschung 50 x 50 mm, Kunststoff-Dachplatte als Regenschutz



Bestell-Nr. 266-105-J0



Bestell-Nr. 266-098-J0

NEU



nestbare Rollbehälter, platzsparend ineinandergeschoben

Ausstattung	2-seitig offen		1-seitig offen		geschlossen		geschlossen, mit Dach
	Stahlboden	Stahlboden	Kunststoffboden, 2 Kunststoffzwischenböden	Stahlboden, je 1 Tür Rück- und Vorderwand, CT-Verschluss	Stahlboden, 1 Stahlzwischenboden, 1 Tür, CT-Verschluss	Kunststoffboden, 1 Kunststoffzwischenboden, 1 Tür	
Maße außen B x T [mm]	700 x 800	700 x 800	729 x 818	700 x 800	729 x 818	728 x 823	
Höhe [mm]	1665	1665	1770	1665	1660	1880	
Traglast gesamt [kg]	500	500	500	500	500	500	
Durchmesser Rolle [mm]	108	108	125	108	125	125	
Bestellnummer	266-096-J0	266-097-J0	266-105-J0	266-098-J0	266-099-J0	266-108-J0	