

# HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15 mm



Artikelnummer	00000000001842111
EAN	4026631025171
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	hoch, sehr hoch
Schnittbreite	1.9 mm
Partikellänge	15 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-5, F-2, E-4, T-5
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	12-13
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	14-16

Schnittgut	Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	100 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1273
Schnittgeschwindigkeit	80 mm/s
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	541 x 845 x 439 mm
Gewicht	42 kg
Farbe	weiß