

## LISTA Werkbank



Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 1000 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank, Verschießbar mit Key Lock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 175166

## LISTA Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 1000 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Schrank
- links 3 Schubladen
- mitte 2 Ablageböden
- rechts 1 Schublade, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 3x150 mm/1x200 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Verschießbar mit Key Lock
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Nutzbreite Schublade	500 mm
Tischtyp	Werkbank	Nutztiefe Schublade	600 mm
Gestellausführung	4 Füße	Schubladentraglast	75 kg
Höhe	840 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	2000 mm	abschließbar	ja
Tiefe	700 mm	Material Platte	Multiplex
Stärke Platte	40 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	1000 kg	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Farbe Gestell	blau // RAL5012
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen, 1 Schrank	Farbe Front	blau // RAL5012
Unterbauten links	3 Schubladen	Material Verarbeitung	verschweißt
Unterbauten Mitte	2 Ablageböden	Schließsystem	Key Lock
Unterbauten rechts	1 Schublade, 1 Schrank	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	3x150 mm/1x200 mm	Gewicht	140 kg