

VARIOfit Transportroller

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm, Plattform offen, Plattform aus Stahlstreben, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, Mit Gummi-Bereifung



Artikelnummer: 202936

VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Transportroller

Traglast 400 kg





Transportroller

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm
- Plattform offen
- Plattform aus Stahlstreben
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollertyp	Transportroller	Lenkstange	nein
Traglast	400 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenlänge	500 mm	Bereifung	Gummi
Ladeflächenbreite	500 mm	Radlager	Kugellager
Plattform	offen	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen Feststeller // Fußschutz
Material Plattform	Stahlstreben	Rad-Ø	125 mm
Material Gestell	Stahl	Garantie	12 Jahre
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	10 kg

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße