

Cascoo Bockrolle



Traglast 180 kg, Durchmesser 80 mm,
Naben Länge 47 mm, Mit
Polyurethan-Bereifung, Nabe mit
Doppelkugellager, Felge aus
Aluminium, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243638

Bockrolle

- Traglast 180 kg
- Durchmesser 80 mm
- Naben Länge 47 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Schraubloch Abstand 80/75x60/55/48 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Bockrolle | Feststeller | ohne |
| Traglast | 180 kg | Fadenschutz | nein |
| Bereifung | Polyurethan | Länge Nabe | 47 mm |
| Durchmesser Rad | 80 mm | Schraubloch Abstand | 80/75x60/55/48 mm |

| | | | |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Aluminium | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager | Doppelkugellager | Gewicht | 0,87 kg |