

## Treston Tischwagen

Traglast 150 kg, Mit 2 Etage(n),  
höhenverstellbar, Ladefläche Länge  
x Breite 1000 x 530 mm, Etage(n) aus  
Holz, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL7045 Telegrau, Mit Vollgummi-  
Bereifung

Artikelnummer: 526687



TRESTON

5 YEARS  
WARRANTY

## Treston Tischwagen mit 2 verstellbaren Etagen

Tischwagen

- Traglast 150 kg
- Mit 2 Etage(n), höhenverstellbar
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 530 mm
- Höhe x Länge x Breite 1015 x 1100 x 635 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Schutzkante
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Wagentyp	Etagenwagen	Euronorm	nein
Traglast	150 kg	Aufbauten	keine
Ladeflächenlänge	1000 mm	elektrisch leitend	nein
Ladeflächenbreite	530 mm	klappbar	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Material Etage(n)	Holz	Bereifung	Vollgummi
Traglast Etage	50 kg	Durchmesser Rad	125 mm
Etage(n) Ausstattung	Schutzkante	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Etage(n) Funktion	höhenverstellbar	Radanordnung	rechteckig
Etagenausrichtung	gerade	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe	1015 mm	Farbe	telegrau // RAL7045
Länge	1100 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	635 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl	Gewicht	21 kg