



# INSTRUCTION

Slopia Top

Pollerleuchte




IP 54 / IP 65




220-240 V / 50-60 Hz

3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>



IP 65




IP 54



IP 65







611735.2631	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	23 W	11,9 Kg
611735.264	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	23 W	11,9 Kg
611736.2631	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	43 W	11,9 Kg
611736.264	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	43 W	11,9 Kg
611861.0031	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 830	17 W	11,9 Kg
611861.0031.1	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 840	17 W	11,9 Kg
611861.004	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 830	17 W	11,9 Kg
611861.004.1	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 840	17 W	11,9 Kg
611743.2631	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	23 W	12,5 Kg
611743.264	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	23 W	12,5 Kg
611744.2631	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	43 W	12,4 Kg
611744.264	L 310, B 240, H 1000	1xHIT-TC-CE	43 W	12,4 Kg
611862.0031	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 830	17 W	12,5 Kg
611862.0031.1	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 840	17 W	12,5 Kg
611862.004	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 830	17 W	12,5 Kg
611862.004.1	L 310, B 240, H 1000	1xLED, 840	17 W	12,5 Kg
611832.2631	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	23 W	10,4 Kg
611832.264	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	23 W	10,4 Kg
611799.2631	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	43 W	10,2 Kg
611799.264	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	43 W	10,2 Kg
611870.0031	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	17 W	10,2 Kg
611870.0031.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	17 W	10,2 Kg
611870.004	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	17 W	10,2 Kg
611870.004.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	17 W	10,2 Kg
611863.0031	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	5 W	9,9 Kg
611863.0031.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	5 W	9,9 Kg
611863.004	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	5 W	9,9 Kg
611863.004.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	5 W	9,9 Kg



611833.2631	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	23 W	11,1 Kg
611833.264	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	23 W	11,1 Kg
611801.2631	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	43 W	11,0 Kg
611801.264	L 270, B 240, H 970	1xHIT-TC-CE	43 W	11,0 Kg
611871.0031	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	17 W	11,0 Kg
611871.0031.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	17 W	11,0 Kg
611871.004	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	17 W	11,0 Kg
611871.004.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	17 W	11,0 Kg
611864.0031	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	5 W	10,7 Kg
611864.0031.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	5 W	10,7 Kg
611864.004	L 270, B 240, H 970	1xLED, 830	5 W	10,7 Kg
611864.004.1	L 270, B 240, H 970	1xLED, 840	5 W	10,7 Kg



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.  
The luminaire must be used with its complete protective covers only.



**RZB**  
Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH  
Rheinstraße 16  
D-96052 Bamberg  
Deutschland  
Telefon +49 951/79 09-0  
Telefax +49 951/79 09-198  
www.rzb.de  
info@rzb-leuchten.de

