

# Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Pure liquid snow white

241-76005

4 jaar  
garantie

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Pure liquid snow white

## Technische gegevens

Vijfvoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Pure liquid snow white.

- Vijfvoudige afdekplaat voor vijf mechanismes.
- Kleur: liquid snow white gelakt (bij benadering NCS S 0300 - N, RAL 9003)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit hardcoated PMMA.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat + asa.
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
  - volledig zelfdovende afdekplaat
  - voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 x 367 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

