


Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - neutralweiß V2



SYNERGY 21



kwh/1000h:	50,00
Lumen:	6500
Watt:	50,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz
dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Einscheibensicherheitsglas
rostfreier Edelstahl Montagebügel
IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF

Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz
Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz
LED: 50Watt Highpower Chip
Abstrahlwinkel: 120°
Lumen: 6500lm
Effizienz: 130lm/W
Warmweiß: 4250K ±150
CRI: >80
dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer)
Gehäuse: Alu Spritzguss in grau
Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C
Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest)
Gewicht: 3,3Kg
Abmessungen: (l*b*h) 150*290*240mm

Energieeffizienzklasse: A++
kWh/1000h: 50

Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	150*290*240
LED - Gehäusefarbe:	grau
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	6500
Lumen:	6500
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	3.3 Kg

Zubehör

Art.-Nr.	Name
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black