

Artikelnummer: 132969

Kurzbeschreibung: Bandenwagen, 745 x 760 x 1600 mm

Langbeschreibung: Bandenwagen: Voor wioldiameters 540 - 820 mm, met wielbeschermplaat. Eenvoudig oppakken, transporteren en opslaan van complete stapels banden. Luchtbanden op stalen velg met kunststof dop. Zeer licht en geruisloos rollen door onderhoudsvrije precisie groefkogellagers met stofbeschermingsafdichting.

- Grote duwbeugel, met zachte kunststof coating, voor eenvoudig manoeuvreren
- Hefboomsysteem met vastzet- en klemfunctie door middel van gasdrukveren
- stevige draagarmen
- alle onderdelen eenvoudig te monteren
- Het zwaartepunt bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van de as, wat de kantelfunctie vergemakkelijkt.
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel ø: 260 mm
- Laag**: B 745 x D 610 x D 610 x H 1164 mm, 19 kg.
- Hoog**: B 745 x D 760 x D 760 x H 1600 mm, 22 kg.

