

Artikelnummer: 91994

Kurzbeschreibung: Platenwagen met tweezijdig laadvlak, 1380 x 880 mm

Langbeschreibung: Platenwagen met tweezijdig laadvlak: Met de platenwagen kunnen allerlei grote, zware platen eenvoudig vervoerd of tijdelijk opgeslagen worden. Aan de oppervlakranden is een antiglijrand gelast, waarmee het wegglijden van de opgestelde platen wordt voorkomen.

- Basisconstructie van rechthoekige buizen en hoekstaal
- Zwenk- en bokwielen met elastische rubberbanden voor zware lasten en met kogellager, behuizing verzinkt
- Oppervlakken voorzien van holle profielen (zwart rubber)
- Gepoedercoat in gentiaanblauw (RAL 5010)
- Oppervlakhoogte: 1300 mm
- Wielen: \approx 200 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Buitenbreedte: 880 mm
- Laadoppervlak (bxh): 430 x 350 mm
- Totale hoogte: 1700 mm

Buitenlengte: 1380 mm

Laadoppervlak 1380 mm lang, 71 kg eigen gewicht

