


Bezeichnung	LED-Leuchte, Polzahl: 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, Edelstahl, diffuse / matte LED 412mm
Produktgruppe	Serie 976
Bestellnummer	28 1302 000 04


**Abbildung**



**Maßzeichnung**



**Polbild (Steckseite)**



- 1 = + 24 V
- 3 = 0 V DC
- 2, 4 = frei/free

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Bestellnummer	<b>28 1302 000 04</b>
Steckverbinder-Bauform	LED-Leuchte
Schutzart	IP67 IP68
Anschluss	steckbar M12
Grenztemperatur von / bis	-25 °C / 60 °C
Leuchtenlänge	412 mm
Durchmesser	20 mm
Zusätzliche Informationen	Edelstahl diffuse / matte LED 412mm
Gewicht (gr)	260.00
Zolltarifnummer	9405109890

**Elektrische Kennwerte**

Spannung	24 V DC
Stromaufnahme	460 mA

**Werkstoffe**

Material Gehäuse	Edelstahl
Material Schutzglas	PMMA
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	SCIP-number not available

**Zulassungen / Approbationen**

Zulassungen	UL, VDE, Ecolab, FDA konform
-------------	------------------------------

**Klassifikationen**

eCl@ss 11.1	27-06-03-11
ETIM 9.0	EC002638

Bezeichnung	<b>LED-Leuchte, Polzahl: 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, Edelstahl, diffuse / matte LED 412mm</b>
-	-
Produktgruppe	<b>Serie 976</b>
Bestellnummer	<b>28 1302 000 04</b>

**CE-Konformitätserklärungen**

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (EN 60598-1:2015;EN 60598-2-1:1989)
EMV-Richtlinie	2014/30/EU (EN 61000-6-2:2005;EN 61000-6-3:2007)
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU (EN 50581:2012)
Öko Design Richtlinie	2009/125/EG

Bezeichnung	LED-Leuchte, Polzahl: 4, IP67, UL, VDE, Ecolab, FDA konform, Edelstahl, diffuse / matte LED 412mm
-	-
Produktgruppe	Serie 976
Bestellnummer	28 1302 000 04

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.