


Artikelnummer: L00006D0078

Patchkabel Cat.5e MP8 FS 100 LSZH-15,0 m, grau



Technische Attribute	
Kurzbezeichnung	MP8 FS 100 LSZH-15,0
Länge	15,0 m
Farbe	grau

Leistungsmerkmale

- 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)
- Flexibel und zugentlastet
- Angespritzte Tülle
- Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)
- Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B
- 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
- Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila
- Varianten mit sehr kurzer Tülle

Mechanische Eigenschaften	
Kabelaufbau	Li2Y(ST)Y resp. LSZH 4x2xAWG 26/7
Litzen-Innenleiter	AWG 26 (7/0.16mm)
Ader	PE, Ø 0.92 mm (±0.05 mm)
Paarabschirmung	
Gesamtabschirmung	Al-Folie, innen leitend
Außenmanteldurchmesser	5.5 (±0.2 mm)

Thermische und klimatische Eigenschaften	
Flammtest	IEC 60332-1
UL	PVC-Ausführung UL1581 FT2 (horizontal flame test)
Betriebstemperatur	-20° C ... 60° C

Elektrische Eigenschaften	
Strombelastbarkeit bei 50° C	1 A
PoE+ gemäß IEEE 802.3at	Geeignet für Power over Ethernet+

Normen	
Steckverbinder	IEC 60603-7-3

Übertragungstechnische Eigenschaften	
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	
Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3	Geeignet für Gigabit Ethernet