



Kunststoffverschraubung gerade, Außengewinde
inkl. Innentülle und Dichtring

Konstruktion
Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche und

Material
Gehäuse Kunststoff (PP)
Innentülle Kunststoff (PP)
Dichtring TPE

Eigenschaften

- Hoher Staub- / Flüssigkeitsschutz
- kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung
- vibrations- und zugfest


Plastic connector straight, outer thread
incl. ferrule and sealing

Structure
Connector body with hexagonal wrench surface

Material
Connector body Plastic (PP)
Ferrule Plastic (PP)
Sealing TPE

Properties

- High dust- and waterproof
- friction-type locking of conduit and screw connector
- vibration and tension-proof



AD OD		FLEXA No.	FLEXA No.									
USK-M	[IP 54 - 65]				ø I mm	ø B mm	C mm	D mm	SW mm	SW mm	kg/100	St. Pcs.
ø	Metr. EN 60423	Kleine Packungen Small packing units										
10	M 10 x 1,0	5020.330.010	5020.730.010	10	6,0	20	10	40	6	18	0,6	50
14	M 12 x 1,5	5020.330.012	5020.730.012	10	8,0	25	12	43	21	23	1,0	50
17	M 16 x 1,5	5020.330.016	5020.730.016	10	11,0	30	12	43	24	27	1,7	50
21	M 20 x 1,5	5020.330.020	5020.730.020	10	15,0	35	13	44	29	32	2,0	50
27	M 25 x 1,5	5020.330.025	5020.730.025	10	20,0	44	13	50	36	40	2,9	25
36	M 32 x 1,5	5020.330.032	5020.730.032	2	27,0	54	15	51	45	49	3,9	25
45	M 40 x 1,5	5020.330.040	5020.730.040	2	35,0	63	15	51	54	58	6,0	25
56	M 50 x 1,5	5020.330.050	5020.730.050	2	44,5	77	16	58	66	70	8,4	10
56	M 63 x 1,5	5020.330.063	5020.730.063	2	44,5	77	16	58	66	70	8,8	10
USK-P		[IP 54 - 65]										
ø	PG DIN 40430	Kleine Packungen Small packing units										
10	7	5020.130.007	5020.430.007	10	6,0	20	10	40	16	18	0,6	50
14	9	5020.130.009*	5020.430.009*	10	9,0	25	10	41	21	23	1,0	50
17	11	5020.130.011*	5020.430.011*	10	11,0	30	10	41	24	27	1,3	50
19	13,5	5020.130.013	5020.430.013	10	13,0	32	10	41	26	29	1,7	50
21	16	5020.130.016*	5020.430.016*	10	14,5	35	11	42	29	32	2,0	50
27	21	5020.130.021	5020.430.021	10	19,5	44	11	48	36	40	2,9	25
36	29	5020.130.029	5020.430.029	2	27,0	54	12	48	45	49	3,9	25
45	36	5020.130.036	5020.430.036	2	36,0	63	12	48	53	58	6,0	25
56	48	5020.130.048	5020.430.048	2	46,0	77	15	57	65	70	8,4	10

* mit NEMKO-Approbaton

* with NEMKO-Approval